


# ТОФЛЕКС КУВЭНг(А)-ХЛ



Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с общим экраном из медных проволок, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из медных проволок
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс пожарной опасности	П16.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

**Маркоразмеры:**

- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 2\*3\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 8\*2\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 3\*2\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 5\*2\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 1\*3\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 1\*4\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 10\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 14\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 7\*1,5
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 4\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 27\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 7\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 1\*2\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 2\*2\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 5\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 4\*2\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 6\*2\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 19\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 8\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 14\*2\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 2\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 12\*1
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 3\*2\*1л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 14\*1л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 7\*1,5л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 7\*4\*0,75л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 12\*3\*0,75л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 5\*4\*1,5
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 24\*3\*2,5л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 5\*2\*0,5л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 12\*4\*2,5л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 24\*3\*1,5
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 6\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 2\*3\*2,5
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 7\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 30\*2\*1л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 4\*4\*1,5
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 18\*0,5л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 19\*0,75
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 5\*3\*1л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 3\*1,5
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 52\*0,75
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 52\*1л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 6\*3\*1,5
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 24\*2\*0,75л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 7\*2\*0,75л
- ТОФЛЕКС КУВЭВнг(А)-ХЛ 14\*4\*1